

**Machineklem MANOK, Spankop (SK): 42****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329810 42
GTIN	2050001922472
Artikelklasse	33H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stationaire machineklem van massief gietijzer. Hoge houdkracht, nauwkeurigheid en stijfheid.

**Toepassing:**

Veelzijdig inzetbaar, bijv. bewerkingscentra, meetmachines, kolomboormachines.

**Levering:**

Inclusief 1 spansleutel.

**Opmerking:**

Bijpassende spankoppen zie nr.329910–329946.

**Technische beschrijving**

Breedte B	159 mm
Hoogte H	124 mm
Gewicht	15 kg
Lengte L	214 mm
Opnamegrootte	42
Herhaalnauwkeurigheid	0,01 mm
Kop-Ø	80 mm

Afstand bevestigingsboring	184 mm
Steekcirkel-Ø	120 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Maximale spankracht	80 kN
Spanbereik	4 - 42 mm
Producttype	Machineklem