



Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 315/8 mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 310700 315/8 |
| GTIN | 4019208026855 |
| Artikelklasse | 36R |

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen. voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 103 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 96 mm

Hoogte met bekken H₂: 142 mm

Aantal tapeinden: 4

Grootte van de tapeinden: M16

Sleutelvierkant K: 14 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Grootte van de tapeinden | M16 |
| Maximaal toerental | 2300 min ⁻¹ |
| Buiten-Ø A | 315 mm |
| Sleutelvierkant K | 14 mm |
| Doorlaat E | 103 mm |
| Aantal tapeinden | 4 |
| Hoogte zonder bekken H ₁ | 96 mm |
| Conusgrootte | 8 |
| Gewicht | 50 kg |
| Hoogte met bekken H ₂ | 142 mm |
| Norm | DIN 702-3 |
| Kleurcode voor accessoires | Röhmspiraalklauwplaat en bekken |
| Producttype | Vlakke-spiraalhouder |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattipe 315 mm | 314420 315 |
| Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattipe 315 mm | 314620 315 |
| Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattipe 315 mm | 315000 315 |

| | |
|--|------------|
| Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm | 314600 315 |
| Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315 mm | 314020 315 |
| Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 315 | 315200 315 |
| Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm | 314400 315 |
| Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315 mm | 314000 315 |