



Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 250/6 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310650 250/6
GTIN	4019208036755
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

Norm:

DIN 702-2.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55027.
 Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.
 Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken
 Doorlaat E: 76 mm
 Hoogte zonder bekken H₁: 83 mm
 Hoogte met bekken H₂: 124 mm
 Aantal tapeinden: 6
 Grootte van de tapeinden: 5/8–18
 Sleutelvierkant K: 12 mm

Technische beschrijving

Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Hoogte zonder bekken H ₁	83 mm
Buiten-Ø A	250 mm
Doorlaat E	76 mm
Sleutelvierkant K	12 mm
Grootte van de tapeinden	5/8–18
Conusgrootte	6
Aantal tapeinden	6
Gewicht	30 kg
Hoogte met bekken H ₂	124 mm
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattype 250 mm	314000 250
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattype 250 mm	314620 250
	314020 250

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm

314420 250

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm

314400 250

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250

315000 250

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm

314600 250

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250

315200 250