

**Garant****Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 160/5mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Artikelklasse	31R

## Omschrijving

### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

### Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

### Norm:

**DIN 702-3.**

### Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set omkeerbekken **met vertanding**.

### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

### Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 42 mm  
 Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 66 mm  
 Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 92 mm  
 Aantal tapeinden: 4  
 Grootte van de tapeinden: M10  
 Sleutelvierkant K: 10 mm

## Technische beschrijving

Aantal tapeinden	4
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	66 mm
Gewicht	9,5 kg
Maximaal toerental	4000 min <sup>-1</sup>
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	92 mm
Buiten-Ø A	160 mm
Doorlaat E	42 mm
Sleutelvierkant K	10 mm
Conusgrootte	5
Grootte van de tapeinden	M10
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314000 160
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315200 160
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314020 160
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm	314620 160

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315000 160
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm	314600 160
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15