



Vierklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 100 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	312500 100
GTIN	4019208027845
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Vlakte spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.**
- **Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid.**

Matrijsgesmeed, dus lange levensduur en **geschikt voor machines met hoge toerentallen.**

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Ruwe flenzen nr. 317000 moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Staal

Levering:

1 Set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 Set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314100 – 315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 20 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 50 mm
Hoogte met bekken H₂: 68 mm
Centreer-Ø B: 70 mm
Centreerdiepte C: 3 mm
Sleutelvierkant K: 8 mm

Technische beschrijving

Maximaal toerental	6300 min ⁻¹
Gewicht	2,9 kg
Sleutelvierkant K	8 mm
Centreerdiepte C	3 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	50 mm
Doorlaat E	20 mm
Buiten-Ø A	100 mm
Hoogte met bekken H ₂	68 mm
Centreer-Ø B	70 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 100 mm	314100 100
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 100 mm	314700 100
Opzetbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 100 mm	314500 100