

**Garant****Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 200/6mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	310750 200/6
GTIN	4045197152152
Artikelklasse	31R

## Omschrijving

### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

### Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

### Norm:

**DIN 702-3.**

### Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set omkeerbekken **met vertanding**.

### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

### Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 55 mm  
 Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 74,5 mm  
 Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 107 mm  
 Aantal tapeinden: 4  
 Grootte van de tapeinden: M12  
 Sleutelvierkant K: 11 mm

## Technische beschrijving

Buiten-Ø A	200 mm
Conusgrootte	6
Maximaal toerental	3400 min <sup>-1</sup>
Gewicht	16,7 kg
Sleutelvierkant K	11 mm
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	107 mm
Aantal tapeinden	4
Grootte van de tapeinden	M12
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	74,5 mm
Doorlaat E	55 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314400 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314600 200
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315000 200
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315200 200

Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 200 mm	314420 200
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattypen 200 mm	314000 200
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattypen 200 mm	314020 200
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 200 mm	314620 200