

Garant
Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 250/6mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Artikelklasse	31R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set omkeerbekken **met vertanding**.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 76 mm
 Hoogte zonder bekken H₁: 83 mm
 Hoogte met bekken H₂: 124 mm
 Aantal tapeinden: 4
 Grootte van de tapeinden: M12
 Sleutelvierkant K: 12 mm

Technische beschrijving

Doorlaat E	76 mm
Gewicht	28 kg
Maximaal toerental	2700 min ⁻¹
Conusgrootte	6
Grootte van de tapeinden	M12
Aantal tapeinden	4
Hoogte met bekken H ₂	124 mm
Buiten-Ø A	250 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	83 mm
Sleutelvierkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250	315200 250
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314620 250
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm	314000 250
	314400 250

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm

Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250	315000 250
--	------------

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314600 250
--	------------

Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
---	-----------

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm	314020 250
--	------------

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314420 250
---	------------