


**3M****Isolatieband, 15 mm×10 m, Kleur: Y/G**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Artikelklasse	08M

## Omschrijving

**Uitvoering:**

**3M™ Temflex® 165** is een **universeel te gebruiken, zacht PVC-isolatieband**. Moeilijk ontvlambaar. Zelfdovend, goed bestand tegen olie en oplosmiddelen.

**Toepassing:**

Voor isoleren, bundelen, bevestigen en kleurmarkering.

**Opmerking:**

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

## Technische beschrijving

Dikte	0,15 mm
Breedte	15 mm
Kleur	geel- groen
Lengte	10 m
Fabrikantnummer	3M® Temflex® 165

Toepassing	Markeren
Toepassing	Isoleren
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Markeren
Trekvastheid	2 N/mm
Liner aanwezig	nee
Dragermateriaal	PVC-folie
Type plakband	eenzijdig
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
temperatuurbestendig tot	90 °C
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Kleefkracht op staal	0,2 N/mm
Rekbaarheid	200 %
Productnaamattribuut	15 mm×10 m
Producttype	Plakband