



## Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 315/8 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310650 315/8
GTIN	4019208036809
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

#### Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

#### Norm:

**DIN 702-2.**

#### Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrapd en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55027.  
 Spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.  
 Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken  
 Doorlaat E: 103 mm  
 Hoogte zonder bekken H<sub>1</sub>: 96 mm  
 Hoogte met bekken H<sub>2</sub>: 142 mm  
 Aantal tapeinden: 6  
 Grootte van de tapeinden: 3/4-16  
 Sleutelvierkant K: 14 mm

## Technische beschrijving

Aantal tapeinden	6
Grootte van de tapeinden	3/4-16
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	142 mm
Gewicht	50 kg
Maximaal toerental	2300 min <sup>-1</sup>
Conusgrootte	8
Doorlaat E	103 mm
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	96 mm
Buiten-Ø A	315 mm
Sleutelvierkant K	14 mm
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314420 315
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315 mm	314000 315
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 315	315000 315

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314400 315
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314600 315
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 315	315200 315
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 315 mm	314020 315
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 315 mm	314620 315