



Vierklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 200 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	312500 200
GTIN	4019208026008
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- **Vlakte spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.**
- **Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid.**

Matrijsgesmeed, dus lange levensduur en **geschikt voor machines met hoge toerentallen.**

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Ruwe flenzen nr. 317000 moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Staal

Levering:

1 Set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapd.

1 Set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapd.

1 Spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314100 – 315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 55 mm

Hoogte zonder bekken H_1 : 73,5 mm

Hoogte met bekken H_2 : 106 mm

Centreer-Ø B: 160 mm

Centreerdiepte C: 4 mm

Sleutelvierkant K: 11 mm

Technische beschrijving

Sleutelvierkant K	11 mm
Centreer-Ø B	160 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Hoogte zonder bekken H_1	73,5 mm
Buiten-Ø A	200 mm
Doorlaat E	55 mm
Gewicht	14,6 kg
Centreerdiepte C	4 mm
Hoogte met bekken H_2	106 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Staal
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314100 200
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314630 200
Opzetbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314500 200
Opzetbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314430 200

Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314030 200
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314700 200
Boorbekken, set 4-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315100 200