


Garant**Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 200/6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	310670 200/6
GTIN	4045197152121
Artikelklasse	31R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massastraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

Norm:

DIN 702-2.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 set omkeerbekken **met vertanding**.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 55 mm

Hoogte zonder bekken H₁: 74,5 mm

Hoogte met bekken H₂: 107 mm

Aantal tapeinden: 6

Grootte van de tapeinden: 5/8-18

Sleutelvierkant K: 11 mm

Technische beschrijving

Doorlaat E	55 mm
Conusgrootte	6
Buiten-Ø A	200 mm
Aantal tapeinden	6
Gewicht	16,7 kg
Grootte van de tapeinden	5/8-18
Maximaal toerental	3400 min ⁻¹
Sleutelvierkant K	11 mm
Hoogte met bekken H ₂	107 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	74,5 mm
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 200 mm	314620 200
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattypen 200 mm	315000 200
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
	314020 200

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm

314000 200

Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314600 200

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 200

315200 200

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314400 200

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm

314420 200