


3M**PVC-markeringsband, Kleur: WR****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083637 WR
GTIN	2050001712349
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

De 3M™-kleur- en vloermarkeringsbanden zijn optimaal geschikt voor onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-plakbanden is bestand tegen krassen, slijtage, verwerking en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken. Het plakband is geschikt voor het markeren van gevaarlijke plaatsen en materiaalstelplaatsen evenals voor het markeren van hoeken en randen.

Ideaal op plaatsen met geringe belasting door transportwagens. **3M™ 767i** is rood-wit gestreept.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	767i
Lengte	33 m
Breedte	50 mm

Kleur	wit rood
Dikte	0,125 mm
Type plakband	eenzijdig
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	eenvoudig verwijderen
Rekbaarheid	180 %
Lijm	Natuurrubber
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
Liner aanwezig	nee
Dragermateriaal	PVC-folie
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
temperatuurbestendig tot	29 °C
Trekvastheid	2,28 N/mm
Kleefkracht op staal	0,21 N/mm
Toepassing	Markeren
Toepassing	Markeren
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Producttype	Plakband