



Drieklaw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 250/8 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310700 250/8
GTIN	4019208026084
Artikelklasse	36R

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Lichaam van gietijzer of staal.
- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen. voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrappt en 1 set = 3 geharde draaibekken, naar binnen getrappt.

1 spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

spiestang-drieklauw zie nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 76 mm

Hoogte zonder bekken H_1 : 83 mm

Hoogte met bekken H_2 : 124 mm

Aantal tapeinden: 4

Grootte van de tapeinden: M16

Sleutelvierkant K: 12 mm

Technische beschrijving

Sleutelvierkant K	12 mm
Grootte van de tapeinden	M16
Doorlaat E	76 mm
Aantal tapeinden	4
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Buiten-Ø A	250 mm
Hoogte zonder bekken H_1	83 mm
Conusgrootte	8
Hoogte met bekken H_2	124 mm
Gewicht	30 kg
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314400 250
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250 mm	315200 250
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm	314000 250

Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm	314020 250
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314420 250
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314620 250
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314600 250
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250	315000 250