



## Vierklauw gietijzer cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-Ø A: 200 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	312000 200
GTIN	4019208025995
Artikelklasse	36R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondlooptrouwbaarheid.

#### Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Ruwe flenzen nr. 317000 moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden pasgemaakt.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Materiaal:

Gietijzer

#### Levering:

1 set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrap.

1 Set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrap.

1 Spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314100 – 315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

#### Opmerking:

DIN 702-4 komt overeen met de oude norm DIN 6350-1.

Kleurcode voor accessoires: Röhmspiraalklauwplaat en bekken

Doorlaat E: 55 mm

Hoogte zonder bekken  $H_1$ : 73,5 mm  
 Hoogte met bekken  $H_2$ : 106 mm  
 Centreer-Ø B: 160 mm  
 Centreerdiepte C: 4 mm  
 Sleutelvierkant K: 11 mm

## Technische beschrijving

Centreer-Ø B	160 mm
Centreerdiepte C	4 mm
Buiten-Ø A	200 mm
Hoogte zonder bekken $H_1$	73,5 mm
Gewicht	14,6 kg
Sleutelvierkant K	11 mm
Maximaal toerental	3000 min <sup>-1</sup>
Doorlaat E	55 mm
Hoogte met bekken $H_2$	106 mm
Norm	DIN 702-4
Materiaal	Gietijzer
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Opzetbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314430 200
Opzetbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314500 200
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314700 200
Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314100 200

Boorbekken, set 4-delig, hard Voor klauwplaatype 200	315100 200
Basisbekken, set 4-delig, gehard Voor klauwplaatype 200 mm	314030 200
Blokbekken, set 4-delig, zacht Voor klauwplaatype 200 mm	314630 200