

**Garant****Weldonhouder, HSK-A 100 kort, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 304390 25     |
| GTIN          | 4045197289247 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

**GARANT:** Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

**Accessoires:**

koelstroomafleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

**Opmerking:**

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Span-Ø D <sub>1</sub>         | 25 mm          |
| Reservespanschroef nr. 309900 | 25             |
| Afkoppellengte A-maat         | 100 mm         |
| Buiten-Ø D                    | 65 mm          |
| Opname                        | HSK-A 100 kort |
| Opnamenor                     | DIN 69893      |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm                         | DIN 69882-4                       |
| Opnamenorm                         | ISO 12164-1                       |
| Vorm                               | A                                 |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rondloopnauwkeurigheid             | ≤ 3 µm                            |
| Verspaningsstrategie               | HSC                               |
| Verspaningsstrategie               | HPC                               |
| Producttype                        | Weldonhouder                      |

---

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 25              | 309880 25 |
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm           | 309900 25 |
| Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 25 | 309890 25 |