

Garant**Weldonhouder, HSK-A 100 kort, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 304390 32 |
| GTIN | 4045197289254 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Reservespanschroef nr. 309900 | 32 |
| Span-Ø D ₁ | 32 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Buiten-Ø D | 72 mm |
| Opname | HSK-A 100 kort |
| Opnamenorm | DIN 69893 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm | DIN 69882-4 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Vorm | A |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Weldonhouder |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32 | 309890 32 |
| Reservespanschroef Voor span-Ø D1 32 mm | 309900 32 |
| HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32 | 309880 32 |