

Garant**Weldonhouder, HSK-F 63 kort, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304306 32
GTIN	4045197587626
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- HSK-functievlakken bewerkt.

GARANT: Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**Toepassing:**

voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB.

Accessoires:

koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

Zonder draad voor koelvloeistofleiding.

HSK 40 en 50, vorm A en E zijn af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	32
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Span-Ø D ₁	32 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Opname	HSK-F 63 kort

Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-4
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	F
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309890 32
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 32 mm	309900 32
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309880 32