

Garant**Weldonhouder Combi, slank, HSK-A 63 A = 160, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304715 14
GTIN	4045197289582
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met kogelgewricht-spanschroef voor systeem Weldon en Whistle Notch (schuin spanvlak 2°).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm).
- HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 1835 vorm B + E en 6535 vorm HB + HE.

Levering:

Inclusief kogelgewricht-spanschroef en doorboorde aanslagschroef.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reserveschroef nr. 309905 gr. M6 resp. M8.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D ₁	14 mm
Ø D ₃	24 mm
Ø D ₂	19 mm
Buiten-Ø D	32 mm

Nuttige lengte L_N	85 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder