

**Vloeiboor vlak (zonder kraag), Voor draad M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082735 M8
GTIN	2050001740274
Artikelklasse	04D

**Omschrijving****Uitvoering:**

HM-vloeiboor voor het maken van kerngaten als voorbereiding voor het roltappen.

**Omschrijving:**

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

**Voordeel:**

- **Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).**
- **Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.**
- **Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkkrachten.**
- **Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).**

**Technische beschrijving**

Maximale materiaaldikte	5,9 mm
Aanbevolen toerental	2200 min <sup>-1</sup>

Kerngat-Ø	7,3 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen	1,3 kW
Voor draad M	M8
Schacht-Ø	8 mm
Producttype	Vloeiboren