



Haakse slijper, Type: AGVM26-230



Bestelgegevens

Bestelnummer	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Artikelklasse	03M

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 230 mm haakse slijper:

- Stofdichte PROtector-motor met zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
- Herstartbeveiliging.
- Draaibaar handvat met trillingdemping.
- Asvergrendeling.

2600 W motor. Met B-Guard Anti-Kickback-**veiligheidskoppeling**, **FIXTEC**-spanmoer en autobalancer.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat. inclusief **FIXTEC**-snelspanmoer.

Technische beschrijving

Maximale doorslijpdiepte	68 mm
Zachte aanloop	ja
Maximale vibratie volgens EN	2,5 m/s ²
Gewicht	5,8 kg
Wattage	2600 W
Maximale schijf-Ø	230 mm
Fabrikantnummer	AGVM26-230GEXProTector
Bijzonderheid	FIXTEC

Bijzonderheid	Autobalancer
Bijzonderheid	Dodemansschakelaar
Bijzonderheid	draaibare handgreep
Herstartblokkering	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Spanmoer M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Spanmoer M14 Type NUT	073930 NUT