

**HAINBUCH****Spankop met dwarsgroeven, SK 42, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 9 mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	329912 9
GTIN	2050001071392
Artikelklasse	33H

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met dwarsgroeven voor ruw materiaal, kleine Ø.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

### Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

### Opmerking:

**Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

## Technische beschrijving

Span-Ø	9 mm
Spanvlak	Dwarsgroeven
Spanbereik	8 - 10,5 mm
Hardheid	60 HR

Profiel	rond
Lengte L	47 mm
Opname	SK 42
Producttype	SPANKOP