

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF**Draadreparatieset DIN 8140, Schroefdraad M (×Speed): M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	082800 M14
GTIN	4250361200182
Artikelklasse	04D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van **edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving** in nauwe toleranties, **hoge oppervlaktekwaliteit** en **corrosie- en warmtebestendigheid**. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot **duurzame** schroefverbindingen van de beste kwaliteit **voor alle belastingen** (statisch, dynamisch) met een **ideale krachtoverbrenging**. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

Complete reparatieset voor telkens een metrische schroefdraadmaat in kunststof koffer.

**Toepassing:**

Voor efficiënte **reparatie van beschadigde** of **versleten schroefdraad** en als constructie-element voor **draadbepantsering** bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

**Levering:**

- **1 HSS handtap.**
- **1 Inbouwspindel.**
- **1 kunststof koffer l×b×h 180×165×45 mm (t/m maat M8) resp. 245×225×50 mm (vanaf maat M10).**
- **Telkens 20 (t/m maat M6) resp. 10 (vanaf maat M8) vrij doorlopende draadinserts van edelstaal in elke lengte (1×D / 1,5×D / 2×D).**

**Opmerking:**

TiCN gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133560 en nr. 138210.

- **Geschikte penkalibers voor draadcontrole zie nr. 486000 e.v.**
- **Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.**

---

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	14,5 mm
Schroefdraad M	M14
Aantal draadinserts	30
Producttype	Draadreparatie

---

**Accessoires**

Reserve-handtap 6H Schroefdraad M (×Oplopend met) M14	082805 M14
--	------------