



## Tafelslijpmachine DS met afzuiging, 400 V, Type: DS12/250A



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077514 DS12/250A
GTIN	2050001674128
Artikelklasse	03S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tafelslijpmachine met in de standaard geïntegreerde afzuiging.

Slijpstof wordt door een waterfilter en erna geplaatst kunststof voorfilter en nafilter effectief afgescheiden. **Levering zonder slijpstenen.**

#### Opmerking:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Wattage: 730 W

Maximaal toerental: 1450 min<sup>-1</sup>

Slijpsteen-Ø D: 250 mm

Slijpsteenbreedte T: 32 mm

Slijpsteenboring-Ø H: 51 mm

Capaciteit afzuiging: 6 m<sup>3</sup>/min

### Technische beschrijving

Wattage	730 W
Capaciteit afzuiging	6 m <sup>3</sup> /min

Gewicht	115 kg
Maximaal toerental	1450 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	DS12/250A
Slijpsteenbreedte T	32 mm
Slijpsteenboring-Ø H	51 mm
Slijpsteen-Ø D	250 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tafelslijpmachine

## Accessoires

Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596510 NK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596400 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type C800	596350 C800
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596350 EK80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596510 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596510 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596350 NK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596400 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK80	596510 EK80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type SC80	596350 SC80
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK36	596350 NK36
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type EK60	596350 EK60
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK36	596510 NK36
Slijpmachinesteen dxdxh (mm) Type NK60	596400 NK60