



Haakse slijper, Type: AGV24-230



Bestelgegevens

Bestelnummer	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Artikelklasse	03M

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 230 mm haakse slijper:

- Stofdichte PROtector-motor met zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
- Herstartbeveiliging.
- Draaibaar handvat met trillingdemping.
- Asvergrendeling.

Behuizingen reduceren optredende trillingen met maximaal 70%.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat.

Technische beschrijving

Maximale schijf-Ø	230 mm
Herstartblokkering	ja
Maximale doorslijpdiepte	68 mm
Fabrikantnummer	AGV24-230GEProTector
Maximale vibratie volgens EN	2,7 m/s ²
Gewicht	5,5 kg
Bijzonderheid	Autobalancer
Wattage	2400 W

Zachte aanloop	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Spanmoer M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Spanmoer M14 Type NUT	073930 NUT