



Haakse slijper Classic, Type: 72210800



Bestelgegevens

Bestelnummer	077151 72210800
GTIN	4014586851273
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **FEIN High-Power-motor met enorme trekkracht voor hoge afnamecapaciteit.**
- **Zelfstartbeveiliging na stroomonderbreking.**
- **Achterste handgreep in 4 standen draaibaar.**
- **Haakse slijper met M14-schroefdraadspindel (bijv. voor gebruik van draadborstels).**
- **Zonder QuickIN en zonder EBS-remsysteem.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, spanset.

Fabrikantnummer: WSG 20-230

Wattage: 2000 W

Maximaal toerental: 6.600 min⁻¹

Maximale schijf- \varnothing : 230 mm

Maximale doorslijpdiepte: 66 mm

Gewicht: 4,5 kg

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	WSG 20-230
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²

Maximale schijf-Ø	230 mm
Maximale doorslijpdiepte	66 mm
Gewicht	4,5 kg
Wattage	2000 W
Maximaal toerental	6.600 min ⁻¹
Bijzonderheid	M14
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper