



Haakse slijper, Type: AGV15-125



Bestelgegevens

Bestelnummer	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Artikelklasse	03M

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee haakse slijper met zachte aanloop, **herstartblokkering** en overbelastingsbeveiliging. Compacte haakse slijper 1550 W / 125 mm met **constant-elektronica**, **antivibratiehandvat**, Kickback-Stop voor maximale gebruikersbescherming, zonder gereedschap wisselen van schijf (**FIXTEC**).

Levering:

Extra handvat, beschermkap, netkabel 4 m.

Technische beschrijving

Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Maximale schijf-Ø	125 mm
Maximale vibratie volgens EN	4,7 m/s ²
Zachte aanloop	ja
Herstartblokkering	ja
Kickbackstop	ja
Fabrikantnummer	AGV15-125XCProTector
Wattage	1550 W
Gewicht	2,6 kg
Energievoorziening	Netvoeding

Maximaal toerental	11000 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Spanmoer M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Spanmoer M14 Type NUT	073930 NUT
Doorslijpbeschermer voor AGV15-125 Type GUARD-125	077142 GUARD-125