

Garant
Whistle-Notch-opname, HSK-A 100, Span-Ø D1: 25mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	304970 25
GTIN	4045197504982
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- Met aanslagschroef.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Kenmerk:

Het gereedschap wordt aan de zijkant met de spanschroef vastgeklemd en van achteren met de aanslagschroef ondersteund. Daardoor spelingvrije spanning en trillingsarm draaien.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht en schuin spanvlak (2°) volgens DIN 1835 E en DIN 6535 HE.

Gereedschap kan axiaal worden versteld. Speciaal voor het spannen van VHM-boren. Het lengteverlies door naslijpen aan de kopse kant van de boren kan met behulp van axiale lengteverstelling in de gereedschapsopname worden gecorrigeerd.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Technische beschrijving

Reservespanschroef nr. 309900	25
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Span-Ø D ₁	25 mm
Buiten-Ø D	65 mm
Opname	HSK-A 100

Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69882-5
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 25	309880 25
Sleutel voor HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 25	309890 25
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 25 mm	309900 25