

**Buizenslijper, Type: 72211351****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

Buizenslijper met hoge snelheid en **extreem hoge afnamecapaciteit**. Ideaal voor de **bewerking van buizen en bochten** – reinigen, verwijderen van aanloopkleuren, slijpen van lasnaden tot aan polijstvoorbereiding en polijsten tot spiegelglad. Toerentalbereik voor schuur-, vlies- en polijstbanden variabel instelbaar. **verbeterde bandgeleiding**. Voor edelstalen pijpen pijp-Ø 8–80 mm.

Levering:

Schuurbanden 2 × 10 stuks 20 × 815 mm P120/P180, 2 × 10 stuks 40 × 815 mm P120/P180, 5 stuks vliesbanden 20 × 820 mm zeer fijn, kunststof gereedschapskoffer.

Opmerking:

Schuurbanden vindt u vanaf nr. 558011.

Verpakking: Transportkoffer

Fabrikantnummer: RS 17-70 E

Wattage: 1200 W

Bandbreedte: 20 / 40 mm

Bandlengte: 815 mm

Bewerkbare buis-Ø: 8 - 80 mm

Gewicht: 4,2 kg

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	RS 17-70 E
-----------------	------------

Wattage	1200 W
Type	72211351
Bandbreedte	20 / 40 mm
Bewerkbare buis-Ø	8 - 80 mm
Maximale vibratie volgens EN	4 m/s ²
Bandlengte	815 mm
Gewicht	4,2 kg
maximale bandsnelheid	22 mm/s
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Buizenslijper

Accessoires

Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 120	558010 120
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 180	558010 180
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 40	558010 40
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 60	558010 60
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 80	558010 80
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 120	558011 120
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 180	558011 180
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 40	558011 40
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 60	558011 60
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 80	558011 80
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 120	558012 120
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 180	558012 180
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 40	558012 40
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 60	558012 60
Schuurband normaal korund (A) KK711T Korrelgrootte 80	558012 80

