

Garant**Whistle-Notch-opname, HSK-A 63, Span-Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304870 32
GTIN	4045197504890
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:****Kenmerk:**

Het gereedschap wordt aan de zijkant met de spanschroef vastgeklemd en van achteren met de aanslagschroef ondersteund. Daardoor spelingsvrije spanning en trillingsarm draaien.

- **Met aanslagschroef.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht en schuin spanvlak (2°) volgens DIN 1835 E en DIN 6535 HE.

Gereedschap kan axiaal worden versteld. Speciaal voor het spannen van VHM-boren. Het lengteverlies door naslijpen aan de kopse kant van de boren kan met behulp van axiale lengteverstelling in de gereedschapsopname worden gecorrigeerd.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	32 mm
Reservespanschroef nr. 309900	32
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Buiten-Ø D	72 mm
Opname	HSK-A 63

Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-5
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/304870-32>