

**Krachtspanhouder, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305528 32
GTIN	4045197547026
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Zeer hoge spankracht verlengt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Spankracht tot 900 Nm.**

**Toepassing:**

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

**Levering:**

inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, spantangen nr. 309566 – 309570 resp. nr. 309575 – 309576.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Afkoppellengte A-maat	135 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	68 / 75
Spantangbuiten-Ø D	66 mm
Spankracht tot	900 Nm

Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

## Accessoires

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309570 6
Haaksleutel met haak Voor moer buiten-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 20 mm	309570 20
HSK-koelvloeistofleiding Voor HSK 32	309880 32
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309570 12
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309570 10
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 18 mm	309570 18
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309570 8
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309570 16
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm	309570 25