

AEG

Rechte slijper, Type: GSL600E



Bestelgegevens

Bestelnummer	077271 GSL600E
GTIN	4002395192946
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Universele rechte slijper met toerentalkeuze.

- **Extra lange slijpspindel en slanke, van warmte-isolatie voorziene behuizing voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.**
- **Robuust metalen tandwielhuis met dubbele lagering. 4 m Netkabel.**

Levering:

Inclusief spantang \varnothing 6 mm, spansleutel SW 15/17.

Opmerking:

geschikte stiftfrezen vindt u onder nr. 540200 e.v.

Geschikte slijpstiften vindt u onder nr. 550600 e.v.

Geschikte polijststiften vindt u onder nr. 551850 e.v.

Fabrikantnummer: GSL600E

Wattage: 600 W

Toerentalbereik: 10000 - 29000 min⁻¹

maximale spantang- \varnothing : 6 mm

Gewicht: 1,9 kg

Maximale vibratie volgens EN: 3 m/s²

Technische beschrijving

Wattage	600 W
Maximale vibratie volgens EN	3 m/s ²
Gewicht	1,9 kg

Elektronische toerentalkeuze	ja
Fabrikantnummer	GSL600E
Toerentalbereik	10000 - 29000 min ⁻¹
maximale spantang-Ø	6 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Rechte slijper

Accessoires

Spantang voor rechte slijper nr. 077271 Spantang-Ø 6 mm	077270 6
Spantang voor rechte slijper nr. 077271 Spantang-Ø 8 mm	077270 8