

## ER-spantanghouderset, HSK-A 63, voor ER-spantang-maat: 32



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 305450 32     |
| GTIN          | 4045197307934 |
| Artikelklasse | 37D           |

### Omschrijving

#### Voordeel:

Hogere standtijd door systeemrondloop  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

- **Optimale proceszekerheid dankzij hoge spankracht.**
- **Betere oppervlaktekwaliteit (kwaliteit, nauwere productietoleranties).**
- **Lagere productiekosten.**

#### Levering:

ER-houder (**met moer**) nr. 305390, inclusief kunststof koffer. ER-spansleutels nr. 309680 gr. 32, ER-spantangen nr. 308981

**ER 32** (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 mm.

### Technische beschrijving

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Voor ER-spantangen | 32             |
| Opname             | HSK-A 63       |
| Producttype        | Spantanghouder |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32  | 309680 32  |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm   | 309000 18  |
| ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie<br>Nominale span-Ø d 6 mm   | 309432 6   |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm   | 309000 11  |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm   | 309000 17  |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm   | 309000 13  |
| ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie<br>Nominale span-Ø d 12 mm  | 309432 12  |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm   | 309000 16  |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm  | 309000 8   |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm  | 309000 6   |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm   | 309000 10  |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm   | 309000 19  |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm   | 309000 20  |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm  | 309000 9   |
| ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie<br>Nominale span-Ø d 4,5 mm | 309432 4,5 |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm  | 309000 7   |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm   | 309000 15  |
| ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie<br>Nominale span-Ø d 10 mm  | 309432 10  |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm  | 309000 3   |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm  | 309000 5   |
| ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm   | 309280     |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm   | 309000 12  |
| ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie<br>Nominale span-Ø d 8 mm   | 309432 8   |
| ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie<br>Nominale span-Ø d 11 mm  | 309432 11  |

|   |           |
|---|-----------|
| ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm   | 309000 14 |
| ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm  | 309000 4  |
| ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie<br>Nominale span-Ø d 9 mm | 309432 9  |
| ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie<br>Nominale span-Ø d 7 mm | 309432 7  |
| ER-spantanghouder voor ER-spantang-maat 32                                    | 305390 32 |