



Haakse slijper Deadman, Type: AGVM26-230



Bestelgegevens

Bestelnummer	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Artikelklasse	03M

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 230 mm haakse slijper:

- Stofdichte PROtector-motor met zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
- Herstartbeveiliging.
- Draaibaar handvat met trillingdemping.
- Asvergrendeling.

Uitvoering met dodemansschakelaar, die onmiddellijk na het loslaten uitschakelt. **2600 W** motor. Met B-Guard Anti-Kickback-**veiligheidskoppeling** en **FIXTEC**-spanmoer.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat. inclusief FIXTEC-snelspanmoer.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	AGVM26-230GEXProTector
Maximale schijf-Ø	230 mm
Maximale doorslijpdiepte	68 mm
Maximale vibratie volgens EN	2,5 m/s ²
Wattage	2600 W
Zachte aanloop	ja
Herstartblokkering	ja
Dodemansschakeling	ja

Gewicht	5,8 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Bijzonderheid	Autobalancer
Bijzonderheid	FIXTEC
Bijzonderheid	Dodemansschakelaar
Bijzonderheid	draaibare handgreep
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Spanmoer M14 Type NUT	073930 NUT
Spanmoer M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC