



Haakse slijper Classic, Type: 72211100



Bestelgegevens

Bestelnummer	077151 72211100
GTIN	4014586853123
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **FEIN High-Power-motor met enorme trekkracht voor hoge afnamecapaciteit.**
- **Zelfstartbeveiliging na stroomonderbreking.**
- **Achterste handgreep in 4 standen draaibaar.**
- **Slijtvast, elektrisch remsysteem EBS stopt de machine in minder dan 3 seconden.**
- **FEIN snelspansysteem QuickIN voor snel, eenvoudig en betrouwbaar wisselen van schijven, zonder gereedschap.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, spanset.

Fabrikantnummer: WSB 25-230X

Wattage: 2500 W

Maximaal toerental: 6.600 min⁻¹

Maximale schijf- \varnothing : 230 mm

Maximale doorslijpdiepte: 66 mm

Gewicht: 5,4 kg

Technische beschrijving

Gewicht	5,4 kg
Wattage	2500 W

Maximale doorslijpdiepte	66 mm
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Bijzonderheid	QuickIN
Maximaal toerental	6.600 min ⁻¹
Fabrikantnummer	WSB 25-230X
Maximale schijf-Ø	230 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper