

HAINBUCH**Spankop glad, SK 52, Span-Ø (oplopend met 0,5 mm): 20,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	329920 20,5
GTIN	2050001074218
Artikelklasse	33H

Omschrijving

Uitvoering:

Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Spankoppen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Opmerking:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

Technische beschrijving

Span-Ø	20,5 mm
Spanbereik	3 - 7,5 mm
Hardheid	60 HR
Profiel	rond

Spanvlak	glad
Lengte L	46 mm
Uitvoering	verkorte voorbouw
Opname	SK 52
Producttype	Spankop