

**ER-spantang voor tap met afdichting, ER 25, Nominale span-Ø d: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309411 10
GTIN	4045197666062
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.
Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 70 bar!).

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

Opmerking:

HOLEX® ER-spantangen zijn niet compatibel met Centro-P en HiRunER-spantanghouder.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	10 mm
Opname	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	4282 E
Buiten-Ø D	25,7 mm
Totale lengte L	34 mm

Producttype

Spantang