



Haakse slijper, Type: AGV17-125



Bestelgegevens

Bestelnummer	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Artikelklasse	03M

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee haakse slijper met zachte aanloop, **herstartblokkering** en overbelastingsbeveiliging. Haakse slijper 1750 W / 125 mm met **elektronische toerentalregeling**, anti-Kickback-functie en softstart. **Antivibratiehandvat**, zonder gereedschap wisselen van schijf. Inclusief **FIXTEC**-spanmoer.

Levering:

Extra handvat, beschermkap, netkabel 4 m.

Technische beschrijving

Zachte aanloop	ja
Herstartblokkering	ja
Maximale vibratie volgens EN	9,5 m/s ²
Maximale doorslijpdiepte	33 mm
Wattage	1750 W
Gewicht	2,8 kg
Maximale schijf-Ø	125 mm
Kickbackstop	ja
Fabrikantnummer	AGV17-125XEProTector
Energievoorziening	Netvoeding

Maximaal toerental	2600 - 11000 min ⁻¹
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Spanmoer M14 Type NUT	073930 NUT
Spanmoer M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC