

**Spankop zacht, SK 42, Startboring-Ø: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	329916 15
GTIN	2050001922601
Artikelklasse	33H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spankopen, **rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-Ø vermelden.**

Zacht (gereduceerde hardheid van 40 HRC in de boring), zelf uit te draaien.

**Toepassing:**

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

**Opmerking:**

**Spankopen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.**

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks **op aanvraag!**

**Technische beschrijving**

Startboring-Ø	15 mm
Profiel	rond
Lengte L	47 mm
Opname	SK 42

Producttype

Spankop