

**Spiestang-klawwplaat met eendelige omkeerbekken, DIN 702-3, Type: 250/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313130 250/8
GTIN	4019208227856
Artikelklasse	33R

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.**
- **Met bekgorging, centrisch spannend.**
- **Grote doorgang.**
- **Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.**
- **Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.**
- **Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.**
- **Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.**
- **Contour met spatwaterrand.**
- **Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.**

**Voordeel:**

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

**Toepassing:**

Voor spindelkoppen DIN 702-3. Met tapeinde en borgmoer. De klawwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

**Materiaal:**

**Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.**

**Levering:**

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

**Opmerking:**

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Kleurcode voor accessoires: Röhm spiestang-klawwplaat en bekken

Spanbereik met harde opzetbekken buiten: 8 - 253 mm

Spanbereik met harde opzetbekken binnen: 99 - 261 mm

Spanslag per bek S: 8 mm

Buiten-Ø A: 256 mm

Doorlaat E: 62 mm

Centreerconus-Ø B: 139,719 mm

**Technische beschrijving**

Spanbereik met harde opzetbekken binnen	99 - 261 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	8 - 253 mm
Centreerconus-Ø B	139,719 mm
Type	250
Spanslag per bek S	8 mm
Maximaal toerental	4200 min <sup>-1</sup>
Aantal tapeinden	4
Gewicht	33 kg
Doorlaat E	62 mm
Grootte van de tapeinden	M16
Opname korte conus	8
Buiten-Ø A	256 mm
Sleutel binnenvierkant K	14 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiestang- klawwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklawwplaat

**Accessoires**

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 250	313210 250
Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaattype 250	313207 250
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 250	313205 250
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 250	313250 250
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 250	313200 250