



Spiestang-klawwplaat met eendelige omkeerbekken, DIN 702-3, Type: 315/8



Bestelgegevens

Bestelnummer	313130 315/8
GTIN	4019208227863
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Uitvoering:

- Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
- Met bekgorging, centrisch spannend.
- Grote doorgang.
- Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
- Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
- Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
- Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
- Contour met spatwaterrand.
- Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 702-3. Met tapeinde en borgmoer. De klawwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Opmerking:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Kleurcode voor accessoires: Röhm spiestang-klauwplaat en bekken

Spanbereik met harde opzetbekken buiten: 12 - 323 mm

Spanbereik met harde opzetbekken binnen: 102 - 319 mm

Spanslag per bek S: 10,2 mm

Buiten-Ø A: 322 mm

Doorlaat E: 87 mm

Centreerconus-Ø B: 139,719 mm

Technische beschrijving

Maximaal toerental	3300 min ⁻¹
Doorlaat E	87 mm
Aantal tapeinden	4
Grootte van de tapeinden	M16
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	12 - 323 mm
Centreerconus-Ø B	139,719 mm
Type	315
Gewicht	60 kg
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	102 - 319 mm
Buiten-Ø A	322 mm
Spanslag per bek S	10,2 mm
Opname korte conus	8
Sleutel binnenvierkant K	17 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 315	313205 315
Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaatype 315	313207 315
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 315	313210 315
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 315	313250 315
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 315	313200 315