

**Spiestang-klawwplaat met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-4, Type: 160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313120 160
GTIN	4019208227771
Artikelklasse	33R

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.**
- **Met bekgoring, centriscb spannend.**
- **Grote doorgang.**
- **Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.**
- **Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.**
- **Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.**
- **Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.**
- **Contour met spatwaterrand.**
- **Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.**

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klawwplaat worden pasgemaakt.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Opmerking:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Technische beschrijving

Doorlaat E	42 mm
Buiten-Ø A	164 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	67 - 174 mm
Klauwhoogte D	63 mm
Gewicht	9,3 kg
Maximaal toerental	5400 min ⁻¹
Centreer-Ø B	145 mm
Type	160
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	5 - 161 mm
Spanslag per bek S	6,2 mm
Sleutel binnenvierkant K	10 mm
Norm	DIN 702-4
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaattype 160	313207 160
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 160	313205 160
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 160	313250 160
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 160	313210 160

Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor
klauwplaatype 160

313200 160