



Spiestang-klawwplaat met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-3, Type: 160/5



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 313140 160/5 |
| GTIN | 4019208227870 |
| Artikelklasse | 33R |

Omschrijving

Uitvoering:

- Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
- Met bekborging, centrisch spannend.
- Grote doorgang.
- Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
- Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
- Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
- Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
- Contour met spatwaterrand.
- Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 702-3. Met tapeinde en borgmoer. De klawwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Opmerking:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Technische beschrijving

| | |
|---|--|
| Spanslag per bek S | 6,2 mm |
| Doorlaat E | 42 mm |
| Centreerconus-Ø B | 82,563 mm |
| Buiten-Ø A | 164 mm |
| Grootte van de tapeinden | M10 |
| Maximaal toerental | 5400 min ⁻¹ |
| Gewicht | 8,7 kg |
| Aantal tapeinden | 4 |
| Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 5 - 161 mm |
| Type | 160 |
| Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 67 - 174 mm |
| Opname korte conus | 5 |
| Sleutel binnenvierkant K | 10 mm |
| Norm | DIN 702-3 |
| Kleurcode voor accessoires | Röhmspiestang- klauwplaat en bekken |
| Producttype | Draadspindelklauwplaat |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 160 | 313250 160 |
| Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 160 | 313210 160 |
| Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaattype 160 | 313207 160 |

Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor
klauwplaatype 160

313205 160

Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor
klauwplaatype 160

313200 160