



Haakse slijper Deadman, Type: 72210529



Bestelgegevens

Bestelnummer	077152 72210529
GTIN	4014586851792
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **FEIN High-Power-motor met enorme trekkracht voor hoge afnamecapaciteit.**
- **Zelfstartbeveiliging na stroomonderbreking.**
- **Achterste handgreep in 4 standen draaibaar.**

Dodemans-uitvoering, d.w.z. bediening is alleen mogelijk met twee handen. Zonder vast te zetten aan/uit-schakelaar.

- **Slijtvast, elektrisch remsysteem EBS stopt de machine in minder dan 3 seconden.**
- **FEIN snelspansysteem QuickIN voor snel, eenvoudig en betrouwbaar wisselen van schijven, zonder gereedschap.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, spanset.

Fabrikantnummer: WSB20-180

Wattage: 2000 W

Maximaal toerental: 8.500 min⁻¹

Maximale schijf- \varnothing : 180 mm

Maximale doorslijpdiepte: 48 mm

Gewicht: 4,8 kg

Technische beschrijving

Maximale schijf- \varnothing	180 mm
--------------------------------	--------

Fabrikantnummer	WSB20-180
Maximaal toerental	8.500 min ⁻¹
Bijzonderheid	QuickIN
Maximale doorslijpdiepte	48 mm
Wattage	2000 W
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Gewicht	4,8 kg
Dodemansschakeling	ja
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper