



Vaste getrapte bekken, set 3-delig, Voor klauwplaattype: 250



Bestelgegevens

Bestelnummer	313350 250
GTIN	
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Toepassing:

aangezien de bekken **binnen enkele seconden** gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. **Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt.** De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang. Als draai- of boorbekken.

T.b.v. :

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmspiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313130; 313140 en andere spiestang-klauwplaatssystemen.

Opmerking:

- **Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.**
- **Voor de aanpassing aan de klauwplaat op de vertanding letten.**

Geschikt voor kleurcode: Schunk spiestang-klauwplaat en bekken

Lengte L: 114 mm

Breedte B: 26 mm

Hoogte H: 70 mm

Uitvoering: 2-traps

Technische beschrijving

Breedte B	26 mm
-----------	-------

Voor klauwplaatype	250 mm
Lengte L	114 mm
Uitvoering	2-traps
Hoogte H	70 mm
Geschikt voor kleurcode	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Geschikt voor kleurcode	Schunk spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat-bekken