



Spiestang-klawwplaat met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-4, Type: 315



Bestelgegevens

Bestelnummer	313120 315
GTIN	4019208228013
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Uitvoering:

- Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
- Met bekgoring, centrisch spannend.
- Grote doorgang.
- Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
- Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
- Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
- Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
- Contour met spatwaterrand.
- Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor machinespindels met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klawwplaat worden pasgemaakt.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Opmerking:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Technische beschrijving

Maximaal toerental	3300 min ⁻¹
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	12 - 323 mm
Gewicht	64 kg
Doorlaat E	87 mm
Klauwhoogte D	111 mm
Centreer-Ø B	300 mm
Type	315
Spanslag per bek S	10,2 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	102 - 319 mm
Buiten-Ø A	322 mm
Sleutel binnenvierkant K	17 mm
Norm	DIN 702-4
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 315	313200 315
Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaattype 315	313207 315
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 315	313210 315
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 315	313250 315

Basisbekkenset 3-delig,schuine vertanding Voor
klauwplaatype 315

313205 315