



## Spiestang-klawwplaat met basis- en harde opzetbekken, DIN 702-3, Type: 250/6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	313140 250/6
GTIN	4019208227900
Artikelklasse	33R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
- Met bekborging, centrisch spannend.
- Grote doorgang.
- Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
- Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
- Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
- Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
- Contour met spatwaterrand.
- Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

#### Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

#### Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 702-3. Met tapeinde en borgmoer. De klawwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

#### Materiaal:

**Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.**

**Levering:**

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

**Opmerking:**

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

## Technische beschrijving

Spanslag per bek S	8 mm
Type	250
Gewicht	33 kg
Grootte van de tapeinden	M12
Buiten-Ø A	256 mm
Maximaal toerental	4200 min <sup>-1</sup>
Doorlaat E	62 mm
Aantal tapeinden	4
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	8 - 253 mm
Centreerconus-Ø B	106,375 mm
Opname korte conus	6
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	99 - 261 mm
Sleutel binnenvierkant K	14 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

## Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaattype 250	313210 250
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaattype 250	313200 250
	313207 250

Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor  
klauwplaatype 250

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 250

313250 250

Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor  
klauwplaatype 250

313205 250