



Spiestang-klawwplaat met eendelige omkeerbekken, DIN 702-3, Type: 200/5



Bestelgegevens

Bestelnummer	313130 200/5
GTIN	4019208227825
Artikelklasse	33R

Omschrijving

Uitvoering:

- Hoogste rondloop- en wisselnauwkeurigheid.
- Met bekgorging, centrisch spannend.
- Grote doorgang.
- Nauwkeurigheid twee keer zo groot als in DIN 6386 voorgeschreven.
- Hoge spankracht bij geringe krachtsinspanning.
- Hogere toerentallen door veiligheidsschuif.
- Bekken kunnen snel en eenvoudig worden omgekeerd of vervangen.
- Contour met spatwaterrand.
- Smeernippel voor het invetten van alle glijvlakken.

Voordeel:

In die gevallen waar extreem hoge spankrachten, hoge rondloopnauwkeurigheden en een betrouwbare permanente herhalingsnauwkeurigheid worden vereist.

Toepassing:

Voor spindelkoppen DIN 702-3. Met tapeinde en borgmoer. De klawwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Materiaal:

Geheel van staal, volledig gehard oppervlak.

Levering:

Inclusief: 1 set bekken, 1 spansleutel, 1 set bevestigingsschroeven.

Opmerking:

Boring E kan opgeboord worden: gr. 160 op 45 mm, gr. 200 op 55 mm, gr. 250 op 75 mm, gr. 315 op 102 mm (tegen meerprijs).

Kleurcode voor accessoires: Röhm spiestang-klauwplaat en bekken

Spanbereik met harde opzetbekken buiten: 7 - 207 mm

Spanbereik met harde opzetbekken binnen: 71 - 214 mm

Spanslag per bek S: 6,8 mm

Buiten-Ø A: 206 mm

Doorlaat E: 52 mm

Centreerconus-Ø B: 82,563 mm

Technische beschrijving

Opname korte conus	5
Buiten-Ø A	206 mm
Doorlaat E	52 mm
Spanslag per bek S	6,8 mm
Spanbereik met harde opzetbekken buiten	7 - 207 mm
Maximaal toerental	4600 min ⁻¹
Aantal tapeinden	4
Grootte van de tapeinden	M10
Centreerconus-Ø B	82,563 mm
Gewicht	16,5 kg
Type	200
Spanbereik met harde opzetbekken binnen	71 - 214 mm
Sleutel binnenvierkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiestang- klauwplaat en bekken
Producttype	Draadspindelklauwplaat

Accessoires

Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 200	313250 200
Basisbekkenset 3-delig, rechte vertanding Voor klauwplaatype 200	313207 200
Harde opzetbekken, set 3-delig Voor klauwplaatype 200	313210 200
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 200	313200 200
Basisbekkenset 3-delig, schuine vertanding Voor klauwplaatype 200	313205 200