

**Garant****Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 100, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	306562 16
GTIN	4045197468253
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

**Toepassing:**

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

**Levering:**

Inclusief frees aantrekbout.

**Accessoires:**

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	17 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16

Buiten-Ø D	38 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Opname	HSK-A 63 A = 100
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname