

Garant
Meskopopname, HSK-A 63 A = 160, Doorn-Ø d1: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	306570 16
GTIN	4045197290243
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- **Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.**
- **Met Balluff-chip-boring.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Toepassing:

voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

inclusief fresaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Buiten-Ø D: 38 mm

Freesdoornlengte L₄: 17 mm

Reserve-fresaantrekbout nr. 309860: 16

Technische beschrijving

Reserve-fresaantrekbout nr. 309860	16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Freesdoornlengte L ₄	17 mm

Buiten-Ø D	38 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	DIN 69882-3
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Freesaantreibout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16