

Garant**Meskopopname met koelkanaalboring, HSK-A 63 A = 100, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 306562 32 |
| GTIN | 4045197468284 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Span-Ø 40 met 4 tapgaten voor het opnemen van frezen volgens DIN 2079.
- Met balluff/RFID-chip-boring.
- Groter kraagcontactvlak.
- HSK-functievlakken bewerkt.

Met koelkanaalboring.

Toepassing:

Voor het spannen van mantelkopfrezen en meskoppen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

| | |
|--|--------|
| Freesdoornlengte L ₄ | 24 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 32 |
| Doorn-Ø d ₁ | 32 mm |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 32 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 78 mm |
| Span-Ø D ₁ | 32 mm |
| Opname | HSK-A 63 A = 100 |
| Opnamenorm | DIN 69882-3 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Vorm | A |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Meskopopname |